

Túnel AutoDry TD200 marca CRYOVAC® -
Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Dónde encaja el túnel TD200 AutoDry en el proceso de automatización de la línea completa?

Cuando se utiliza con la última generación de rotativas de vacío de la marca CRYOVAC®, el túnel AutoDry permite la automatización de toda la línea y la supervisión centralizada desde la rotativa. Los túneles AutoShrink, AutoChill y AutoDry de la marca CRYOVAC® están diseñados para incrementar la eficiencia operativa, promover la flexibilidad laboral y optimizar la utilización de los recursos.

Pregunta: ¿Cómo se puede comparar el túnel AutoDry TD200 con túneles de secado tradicionales?

El TD200 utiliza un 30% menos de energía que los túneles tradicionales y tiene un 20% más de rendimiento de secado a máxima potencia. El TD200 es 16 pulgadas más corto que el WR81. El TD200 también se integra con el VR86 rotativo enviando señales de ida y vuelta para mejorar el rendimiento y la eficiencia.

Pregunta: ¿Cuáles son las aplicaciones ideales para el túnel AutoDry TD200?

El túnel AutoDry TD200 es ideal para carne fresca de res, cerdo, cordero y aves de corral.

Pregunta: ¿Qué tamaño de producto puede contener el túnel de secado automático TD200?

El túnel de secado automático TD200 puede contener productos de las dimensiones que se indican a continuación:

ANCHO: 22 pulg. (555 mm)
LONGITUD: Hasta 56 pulg. (1422 mm)
ALTO: 9 pulg. (225 mm)
PESO: 100 kg (220 lb) máx.

Pregunta: ¿Cuál es el plazo de entrega del túnel TD200 AutoDry?

El plazo de entrega estimado es de 6-8 semanas. Ponte en contacto con Matt Sharpe para obtener el tiempo estimado de entrega para pedidos grandes de 10 o más túneles.